






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S φ47.8(I.D) ×L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
7	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ48.6×t2×L173	SUS304	4	
10	補強パイプ	φ25×t1.5×L498	SUS304	4	
11	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
12	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
13	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター (A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/φ100車	2	
17	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/φ100車	2	
18	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 150L

ジャケット 約62.5L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨


二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 KTLJ-ST-565		
DWG NO.	3-040608-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			