






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) $\times$ L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S ϕ 47.8(I.D)	SUS304	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
7	アテ板	ϕ 100 $\times$ t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	ϕ 48.6 $\times$ t2 $\times$ H84.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	ϕ 48.6 $\times$ t2 $\times$ L173	SUS304	4	
10	補強パイプ	ϕ 25 $\times$ t1.5 $\times$ L498	SUS304	4	
11	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
12	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
13	六角ボルト	M10 $\times$ L25	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター (A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 200L
 ジャケット 約82.1L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm$ 1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - S T - 5 6 5 H		
DWG NO.	3 - 0 4 0 6 0 9 - 0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			