



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
3	下鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
4	袴	↑2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	4.5S(100A) 20°L28	SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 1S φ 23(I.D) L42	SUS304	1	
7	ヘルール (C)	ISO 2S φ 47.8(I.D) L42	SUS304	4	
8	アテ板	40× 160× ↑1.2/R4	SUS304	2	
9	サニタリー取っ手	φ 10丸棒	SUS304	2	



注記

有效容量：30L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨


ヘルール(B)(C)の取付は、72°毎

袴の本体への取付は、全周溶接

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	加圧容器 P V - 3 5 - 3 0		
DWG NO.	3 - 0 9 0 1 0 1 - 0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			