







No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R350×R35/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R350×R35/t2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	4.5S(100A) 20°L28	SUS304	1	
5	ヘルール (B)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
6	ヘルール (C) ロング	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L42	SUS304	1	
7	ヘルール (D) ロング	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L42	SUS304	4	
8	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
9	サニタリー取っ手	$\phi 10$ 丸棒	SUS304	2	
10	アテ板 (B)	$\phi 80$ ×t1.5	SUS304	3	
11	ネック付エルボ	$\phi 34$ ×t2×H77	SUS304	3	
12	パイプ脚	$\phi 34$ ×t2×L401	SUS304	3	
13	補強パイプ (A) 上段	$\phi 16$ ×t1×L384	SUS304	1	
14	補強パイプ (B) 下段	$\phi 16$ ×t1×L384	SUS304	2	
15	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
16	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
17	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	

注記
有効容量：30L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
ヘルール (C)(D)の取付は、72°毎
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み195kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付加圧容器 PVL-35-30		
DWG NO.	3-090301-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			