







No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 4S φ97.6(I.D) L20.5	SUS304	1	
4	袴	t1.5	SUS304	1	
5	蓋		SUS304	1	4-005608
6	ヘルールガスケット	ISO 4S/40MP	シリコンゴム	1	
7	クランプバンド	ISO 4S/低圧	SUS304	1	

注記
有効容量：1L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面 #320バフ研磨
袴の本体への取付は、全周溶接
二点鎖線は、周溶接位置

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	小容量加圧容器 PVS-1		
-	2016/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-091703-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:2	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				